

aMico

*L'avanguardia nella
Tecnologia Estetica*

Perché Combi Onda Perfetta è l'Investimento Giusto per il Tuo Centro?

Investire in "Combi Onda Perfetta" significa offrire ai tuoi clienti trattamenti all'avanguardia, combinando tre tecnologie in un'unica soluzione. Questo non solo eleva la qualità dei servizi offerti ma anche ottimizza il tempo e gli spazi del tuo centro estetico.



aMico



Ami.Co di Stefano Bellina

via Leonardo Da Vinci, 6
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Info e WhatsApp: 329 0496003
email: ami@ami-co.it

www.ami-co.it

aMico



Combi
Onda Perfetta

Radiofrequenza | Microdermoabrasione | Mesoporazione

*L'avanguardia nella
Tecnologia Estetica*

Che cos'è *Combi Onda Perfetta?*

amico

"Combi Onda Perfetta" rappresenta l'avanguardia nella tecnologia estetica.

Combina tre potenti metodiche in un'unica soluzione: radiofrequenza Mono/bipolare, microdermoabrasione e mesoporazione.

Inoltre "Combi Onda Perfetta" offre l'esclusiva possibilità di **utilizzare il dispositivo contemporaneamente in tre cabine differenti**, in quanto le tecnologie sono modulari ed è possibile utilizzare il protocollo in sequenza di trattamento.

Questa sinergia offre ai centri estetici un'opportunità unica di elevare la qualità dei loro trattamenti, garantendo risultati visibili fin dal primo appuntamento.

Come Funziona

ONDA PERFETTA:

Radiofrequenza Mono e Bipolare

- Attenua rughe e lassità cutanea.
- Riduce smagliature e cicatrici.
- Mobilizza grassi e stimola il metabolismo adipociti.
- Supporta nel trattamento della cellulite.
- Agisce in profondità per un effetto ristrutturante e in superficie per levigare e intervenire sullo strato adiposo.

AMI MICRO:

Microdermoabrasione con Punte di Diamante

- Attenua rughe, macchie e discromie.
- Migliora la texture e luminosità della pelle.
- Leviga l'epidermide, rimuovendo cellule morte.

AMI MESO:

Mesoporazione

- Attenua rughe e lassità cutanea.
- Riduce smagliature e inestetismi.
- Supporta nel trattamento della cellulite.



Il Dispositivo:

Combi Onda Perfetta

Radiofrequenza
Microdermoabrasione
Mesoporazione

Caratteristiche Tecniche:

01

Manipolo Monopolare:

Frequenza 500 KHz, Potenza 50 W
Capacitiva, 3 testine per viso e corpo.

02

Manipoli Bipolari:

requisito 1 MHz, Potenza 25 W
resistiva, Specifici per viso e corpo.

03

Puntali a cristalli di diamante:

Trattamenti personalizzati per ogni
inestetismo, incluso il contorno
occhi.

04

Regolazione del vuoto:

Abrasione controllata per diversi
tipi di pelle.

05

Lunga durata delle punte:

Prestazioni a lungo termine senza
sostituzioni.

06

Facilità d'uso:

Interfaccia intuitiva e manipoli
ergonomici.

07

Portabilità:

Dimensioni compatte e design
portatile.

amico

Valorizza l'offerta *del tuo Centro:*

amico

I nostri Plus

- **Tre tecnologie in un'unica soluzione:**
Modulabili ed usabili anche separatamente in 3 differenti cabine
- **Effetto lifting immediato:**
Grazie alla modalità Ami Meso.
- **Versatilità:**
Due manipoli di diversa misura per la mesoporazione.
- **Veicolazione di sieri:**
Possibilità di veicolare sieri di ogni genere.
- **Forma d'onda avanzata:**
Veicolazione profonda anche per molecole grandi.
- **Sicurezza:**
Manipoli ad alto isolamento.
- **Design:**
Dispositivi compatti e versatili.
- **Impostazioni intuitive:**
Facilità d'uso e manipoli ergonomici.

I Manipoli

